

servomotor EMMS-AS-70-M-LV-RR

Artikelnummer: 1550956

FESTO

zonder overbrenging.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Omgevingstemperatuur	-40 ... 40 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Volgens norm	IEC 60034
Isolatiebeschermklasse	F
Ratingklasse volgens EN 60034-1	S1
Temperatuur monitoring	PTC-weerstand
Beschermingsgraad	IP54
Elektrische aansluittechniek	Stekker
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Toelating	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning
Nominale bedrijfsspanning DC	360 V
Nominale spanning DC	360 V
Type van wikkelschakeling	Ster binnenkant
Aantal poolparen	4
Stilstanddraaimoment	2,57 Nm
Nominaal draaimoment	2,28 Nm
Piekdraaimoment	8,3 Nm
Nominaal toerental	4.600 1/min
Max. toerental	5.570 1/min
Nominaal vermogen motor	1.100 W
Nominale stroom motor	3,02 A
Piekstroom	12,5 A
Motorconstante	0,757 Nm/A
Spanningsconstante, fase-fase	45,69 mVmin
Fase-fase wikkelresistentie	5,08 Ohm
Fase-fase wikkelinductie	10,1 mH
Totaal gedreven traagheidsmoment	0,62 kgcm ²
Productgewicht	2.790 g
Toegelaten axiale asbelasting	75 N
Toegelaten radiale asbelasting	200 N
Rotor positie sensor	Resolver
Rotary position encoder interface	SIN/COS analoge signalen
Rotary position encoder meetprincipe	inductief
MTTF, subcomponent	80 jaar, rotor positie encoder
MTTFd, subcomponent	160 jaar, rotor positie encoder