


# verbindingkabel SBOA-K20CP-WS

Artikelnummer: 548823

FESTO

voor compact visiesysteem SBOI-Q-... en SBOC-Q-...



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Kabeleigenschap	geschikt voor kabelrups
Bedrijfsspanningsbereik DC	$\leq 60$ V
Beschermingsgraad	IP65 IP67 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Elektrische aansluiting	Stekker haaks / contactdoos recht
Kabelmontage	2x0,24+2x0,34+0,49
Kabeldiameter	5,5 mm
Kabellengte	2 m
Soort bevestiging	met wartelmoer
Kleur kabelmantel	lichtgrijs
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	Messing PUR vernikkeld
Informatie materiaal kabelmantel	PUR
Informatie materiaal insteekcontact	Brons/messing verguld