

servomotor EMMS-AS-100-L-HS-RR

Artikelnummer: 1562962

FESTO

zonder overbrenging.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Omgevingstemperatuur	-40 ... 40 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Volgens norm	IEC 60034
Isolatiebeschermklasse	F
Ratingklasse volgens EN 60034-1	S1
Temperatuur monitoring	PTC-weerstand
Beschermingsgraad	IP54
Elektrische aansluittechniek	Stekker
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Toelating	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning
Nominale bedrijfsspanning DC	565 V
Nominale spanning DC	565 V
Type van wikkelschakeling	Ster binnenkant
Aantal poolparen	6
Stilstanddraaimoment	10,94 Nm
Nominaal draaimoment	7,51 Nm
Piekdraaimoment	39,8 Nm
Nominaal toerental	3.000 1/min
Max. toerental	3.360 1/min
Nominaal vermogen motor	2.360 W
Nominale stroom motor	3,8 A
Piekstroom	24,8 A
Motorconstante	1,993 Nm/A
Spanningsconstante, fase-fase	118,77 mVmin
Fase-fase wikkelresistentie	2,84 Ohm
Fase-fase wikkelinductie	10,5 mH
Totaal gedreven traagheidsmoment	6,8 kgcm ²
Productgewicht	9.100 g
Toegelaten axiale asbelasting	150 N
Toegelaten radiale asbelasting	650 N
Rotor positie sensor	Resolver
Rotary position encoder interface	SIN/COS analoge signalen
Rotary position encoder meetprincipe	inductief
MTTF, subcomponent	114 jaar, rotor positie encoder
MTTFd, subcomponent	228 jaar, rotor positie encoder