


# veldbusinterface CECX-F-PB-V1

Artikelnummer: 553981

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Toelating	c UL us - Listed (OL)
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Vermogensopname 24 V	2 W
Omgevingstemperatuur	5 ... 55 °C
Lagertemperatuur	-40 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	10 - 95 %
Beschermingsgraad	IP20
Beschermklasse	III
Productgewicht	138 g
Resistentietest tegen trillingen	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Resistentietest tegen schok	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (halve sinus)
Statusindicatie	Led geel = RDY Led geel = STA Led groen = RUN LED rood = ERR
Veldbus interface	PROFIBUS-master DP-V1
Veldbusinterface, aansluittechniek	Bus Sub-D 9-polig
Veldbusinterface, overbrengingssnelheid	9,6 kBit/s tot 12 MBit/s Instelbaar via software
Veldbusinterface, galvanische scheiding	ja