


servomotor EMMS-AS-140-S-HV-RM-S1

Artikelnummer: 1574641

Einde productie

zonder overbrenging.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Omgevingstemperatuur	-10 ... 40 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Volgens norm	IEC 60034
Isolatiebeschermklasse	F
Ratingklasse volgens EN 60034-1	S1
Temperatuur monitoring	PTC-weerstand
Beschermingsgraad	IP65
Elektrische aansluittechniek	Stekker
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Toelating	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaatuur volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Nominale spanning DC	565 V
Type van wikkelschakeling	Ster binnenkant
Aantal poolparen	6
Stilstanddraaimoment	11,08 Nm
Nominaal draaimoment	7,7 Nm
Piekdraaimoment	27 Nm
Nominaal toerental	3.900 1/min
Max. toerental	4.510 1/min
Nominaal vermogen motor	3.140 W
Nominale stroom motor	5,23 A
Piekstroom	24,4 A
Motorconstante	1,47 Nm/A
Spanningsconstante, fase-fase	88,71 mVmin
Fase-fase wikkelresistentie	1,6 Ohm
Fase-fase wikkelinductie	9,01 mH
Totaal gedreven traagheidsmoment	8,189 kgcm ²
Productgewicht	9.600 g
Toegelaten axiale asbelasting	200 N
Toegelaten radiale asbelasting	780 N
Rotor positie sensor	Absolute multi turn encoder
Rotary position encoder interface	EnDat 22
Rotary position encoder meetprincipe	inductief
Rotor positie encoder trigger	19 Bit
MTTF, subcomponent	76 jaar, rotor positie encoder
MTTFd, subcomponent	152 jaar, rotor positie encoder