


normcilinder DSNU-16-100-PPS

Artikelnummer: 559237
Einde productie

FESTO

met zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping
Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor
alternatieve producten.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Slag | 100 mm |
| Zuigerdiameter | 16 mm |
| Zuigerstangschroefdraad | M6 |
| Demping | PPS: Zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Volgens norm | CETOP RP 52 P ISO 6432 |
| Zuigerstangeinde | Uitwendige schroefdraad |
| Constructieve opbouw | Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis |
| Varianten | eenzijdige zuigerstangen |
| Werkdruk | 1 ... 10 bar |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 80 °C |
| Impactenergie in de eindposities | 0,15 J |
| Dempingslengte | 12 mm |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop | 103,7 N |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 120,6 N |
| te verplaatsen massa bij 0 mm slag | 23 g |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag | 4,6 g |
| Basisgewicht bij 0 mm slag | 89,9 g |
| Toeslag massafactor per 10 mm slag | 2 g |
| Soort bevestiging | met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting | M5 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Informatie materiaal deksel | aluminumlegering kleurloos geanodiseerd |
| Informatie materiaal zuigerstang | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Informatie materiaal cilinderbuis | hooggelegeerd staal roestvrij |