



parallelgrijper HGPT-16-A-B

Artikelnummer: 560192

FESTO

robuust.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	16
Slag per grijpklaauw	3 mm
Max. vervangnauwkeurigheid	$\leq 0,2$ mm
Max. grijpklaauhoekspeling ax, ay	$\leq 0,1$ deg
Max. grijpklaauwspeling Sz	$\leq 0,02$ mm
Rotatiesymmetrie	$\leq 0,2$ mm
Herhaalnauwkeurigheid grijper	$\leq 0,03$ mm
Aantal grijpklaauwen	2
Aandrijvingstype	pneumatisch
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Grijperfunctie	parallel
Grijpkrachtbeveiliging	zonder
Constructieve opbouw	Hellend vlak gedwongen bewegingsverloop
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Totale grijpkracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) openen	120 N
Totale grijpkracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) sluiten	106 N
Werkdruk	3 ... 8 bar
Werkdruk blokkeerlucht	0 ... 0,5 bar
Max. werkfrequentie grijper	≤ 3 Hz
Min. verbreektijd bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	9 ms
Min. maaktijd bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	11 ms
Max. massa per externe grijpvinger	40 g
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Grijpkracht per grijpklaauw bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) openen	60 N
Grijpkracht per grijpklaauw bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) sluiten	53 N
Massatraagheidsmoment	0,141 kgcm ²
Max. kracht op grijpklaauw Fz statisch	200 N
Max. moment op grijpklaauw Mx statisch	10 Nm
Max. moment op grijpklaauw My statisch	12 Nm
Max. moment op grijpklaauw Mz statisch	6 Nm
Smeerinterval van de geleidings-elementen	5 Mio SP
Productgewicht	85 g
Soort bevestiging	Inwendige schroefdraad en centreerhulzen met doorgangsboring en centreerhuls met doorgangsboring en paspen met inwendige schroefdraad en paspen naar keuze:

Kenmerk	Waarde
Pneumatische aansluiting blokkeerlucht	M3
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal afdekkap	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd
Materiaal grijperklauwen	Staal, gehard