



elektroslede EGSK-15- -

Artikelnummer: 562749

FESTO



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Werkslag	25 ... 100 mm
Grootte	15
Spindeldiameter	5 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Elektromechanische lineaire as met kogelschroef
Referentie	Referentieschakelaar
Type spindel	Kogelschroef
Max. acceleratie	10 m/s ²
Max. snelheid	0,16 ... 0,33 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,003 - ±0,004 mm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP10
Omgevingstemperatuur	0 ... 40 °C
Nominale dynamische basisbelasting voor het stilstaand lager	590 N
Nominale dynamische basisbelasting voor de lineaire geleiding	1.532 N
Oppervlaktemoment van de 2e graad Iy	0,91E+03 mm ⁴
Oppervlaktemoment van de 2e graad Iz	14,2E+03 mm ⁴
Maximale aanzetkracht Fx	19 ... 57 N
Nominale statische basisbelasting voor de lineaire geleiding	3.450 N
Massatraagheidsmoment JH per meter slag	0,0048 kgcm ²
Toevoerconstante	1 ... 2 mm/U
Nominale statische basisbelasting voor het stilstaand lager	290 N
Soort bevestiging	Inwendige schroefdraad en centreerhulzen
Materiaal afsluitdeksel	gespuitgiet aluminium gecoat
Materiaal profiel	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aandrijfdeksel	gespuitgiet aluminium gecoat
Materiaal slede	Staal
Materiaal spindelmoer	Staal
Materiaal spindel	Staal