


elektroslede EGSK-46-400-10P

Artikelnummer: 562786

FESTO

met kogelomloopgeleiding



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Werkslag	400 mm
Grootte	46
Reversspeling	$\leq 20 \mu\text{m}$
Spindeldiameter	15 mm
Spindelsteek	10 mm/U
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Elektromechanische lineaire as met kogelschroef
Referentie	Referentieschakelaar
Type spindel	Kogelschroef
Max. acceleratie	20 m/s ²
Max. snelheid	0,52 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	$\pm 0,01 \text{ mm}$
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP10
Omgevingstemperatuur	0 ... 40 °C
Nominale dynamische basisbelasting voor het stilstaand lager	6.600 N
Nominale dynamische basisbelasting voor de lineaire geleiding	21.747 N
Nominale dynamische basisbelasting voor de op kogellagers gemonteerde schroefaandrijving	3.140 N
Oppervlaktemoment van de 2e graad Iy	240E+03 mm ⁴
Oppervlaktemoment van de 2e graad Iz	1.500E+03 mm ⁴
Max. aandrijfmoment	0,42 Nm
Max. kracht Fy	4.919 N
Max. kracht Fz	4.919 N
Max moment Mx	145 Nm
Max moment My	48,7 Nm
Max moment Mz	48,7 Nm
Maximale aanzetkracht Fx	264 N
Nullaandrijfmoment	0,1 Nm
Nominale statische basisbelasting voor de op kogellagers gemonteerde schroefaandrijving	6.760 N
Nominale statische basisbelasting voor de lineaire geleiding	45.500 N
Massatraagheidsmoment JH per meter slag	0,39 kgcm ²
Massatraagheidsmoment JO	0,0847 kgcm ²
Toevoerconstante	10 mm/U
Nominale statische basisbelasting voor het stilstaand lager	3.240 N
Richtwaarde loopprestatie	5.000 km
Te verplaatsen massa	910 g
Gewicht slede	910 g
Productgewicht	10.250 g
Gewicht extra slede	910 g

Kenmerk	Waarde
Basisgewicht bij 0 mm slag	5.170 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	127 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad en paspen
Materiaal afsluitdeksel	gespuitgiet aluminium gecoat
Materiaal profiel	gecoat hooggelegeerd staal
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aandrijfdeksel	gespuitgiet aluminium gecoat
Materiaal slede	Staal
Materiaal spindelmoer	Staal
Materiaal spindel	Staal