


magneetspoel VACC-S13-18-A1-1U

Artikelnummer: 562890

FESTO

voor ankersysteem F19, aansluitschema A, volgens EN 175 301, 24 V DC en AC.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Inschakelduur	100 %
Isolatiemateriaalklasse	H
Spoeleigenschappen	24 V DC: 2,1 W 24 V AC: 50/60 Hz, vermogen 2,1 VA
Toegelaten spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Productgewicht	210 g
Elektrische aansluiting	Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803 Stekker volgens EN 175301-803
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal magneetspoel	PA UP