



inschakelventiel PVEL-P-124-HP3

Artikelnummer: 1629205

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Reeks	L
Nominale breedte DN	54
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort bediening	pneumatisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Ontluchtingsfunctie	niet regelbaar
Soort reset	mechanische veer
Soort sturing	direct
Ventiefunctie	3/2 gesloten monostabiel
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 5 MPa
Werkdruk	0 ... 50 bar
Stuurdruk	9 ... 50 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur	5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 50 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn druktoestellen
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	VK-voorschrift voor drukapparaten
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	6.900 g
Pneumatische aansluiting 3	G1/2
Aansluiting stuur lucht 12	G1/4
Stuur luchttoevoer	extern
Materiaal zuigerschuiver	aluminiumlegering
Materiaal dichtingen	NBR PE
Materiaal behuizing	aluminiumlegering