



inschakelventiel PVEL-H-124-HP3

Artikelnummer: 1629207

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Reeks	L
Nominale breedte DN	54
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort bediening	manueel
Afdichtingsprincipe	zacht
Ontluchtingsfunctie	niet regelbaar
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling met toebehoren, sluitbaar
Soort reset	Gedwongen geleiding
Soort sturing	direct
Ventielfunctie	3/2 bistabiel
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 5 MPa
Werkdruk	0 ... 50 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur	5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 50 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn druktoestellen
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	VK-voorschrift voor drukapparaten
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	5.900 g
Pneumatische aansluiting 3	G1/2
Materiaal zuigerschuiver	aluminumlegering
Materiaal dichtingen	NBR PE
Materiaal behuizing	aluminumlegering