

Lineaire zwaai-eenheid DSL-25- -270-P-S2-CC

Artikelnummer: 163054

FESTO

voor contactloze detectie. De draaibeweging en de lineaire beweging kunt u onafhankelijk aansturen. Draaibeweging traploos instelbaar van 0° tot 270°.

De draaihoektolerantie bij de zuigerstang bedraagt max. 2°. Als er extra componenten aan de drijfjas worden aangebouwd, mag het max. aandraaimoment van 5,5 Nm niet worden overschreden.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Dempingshoek	10 deg
Instelbereik draaihoek	270 deg
Slag	10 ... 160 mm
Zuigerdiameter	25 mm
Draaihoek	246 deg
Demping	CC: schokdemper aan beide zijden P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Fijnafstelling	1,5 deg
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Draaivleugel
Positiedetectie	voor inductieve sensoren voor naderingsschakelaar
Varianten	S2: doorlopende zuigerstang
Borging tegen rotatie/geleiding	glijgeleidend
Werkdruk	2,5 ... 8 bar
Max. impactsnelheid	500 mm/s
Max. zwaalfrequentie bij 6 bar	1 Hz
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Dempingslengte	5 mm
Draaimoment bij 6 bar	5 Nm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	174 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	246 N
Toelaatbaar massatraagheidsmoment	0,0016 kgm ²
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	67 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	1.610 g
Productgewicht	1.610 g
Soort bevestiging	geklemd in T-gleuf met uitwendige schroefdraad naar keuze:
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering geanodiseerd
Materiaal - informatie dichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal - informatie behuizing	aluminum kneedlegering glad geanodiseerd
Materiaal - informatie zuigerstang	Affineerstaal