

parallel kinematisch systeem EXPT-120-E4

Artikelnummer: 569800

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Tripod-kinematiek
Grootte	120
Werkruimte nominale diameter	1.200 mm
Werkruimte nominale hoogte	100 mm
Inbouwpositie	horizontaal
Type motor	Servomotor
Inschakelduur	100 %
Max. acceleratie	110 m/s ²
Max. snelheid	7 m/s
Max. pickingtempo	140 picks/min in 12" cyclus
Maximale nominale last	5 kg
Nominale last bij maximale dynamiek	1 kg
Positioneernauwkeurigheid	± 0,5 mm
Spoornauwkeurigheid	± 0,5 mm
Herhaalnauwkeurigheid	±0,1 mm
Max. proceskracht in Z-richting	850 N
Typ. proceskracht in Z-richting	750 N werkruimte-diameter tot 300mm
Basisgewicht van de kinematiek	66 kg
Max. framekracht horizontaal	215 N
Max. framekracht verticaal	475 N
Omgevingstemperatuur	0 ... 40 °C
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III