

lineaire portaalmanipulators DHSL-15-DGC40FAS-DGEA40

Artikelnummer: 574530

FESTO

[U bekommt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.](#)



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Lineair portaal 15
nuttige last	0 ... 15 kg
Aandrijving Z-as	DGEA-40
Aandrijfsysteem Z-as	elektrisch Tandriem
Tussenpositie Z-as	willekeurig
Slag Z-as	0 ... 1.000 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as	± 0,05 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Z-as	± 0,05 mm
Aandrijving Y-as	DGC-40-FA
Aandrijfsysteem Y-as	pneumatisch
Tussenpositie Y-as	enkelvoudig
Slag Y-as	0 ... 8.500 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	± 0,02 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as	± 0,02 mm