


# lineaire portaalmanipulators DHSL-50-2EGC185TB-EGC185BS

Artikelnummer: 574540

FESTO

[U bekommt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.](#)



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Lineair portaal 50
nuttige last	0 ... 50 kg
Aandrijving Z-as	EGC-185-BS
Aandrijfsysteem Z-as	elektrisch met spindel
Tussenpositie Z-as	willekeurig
Slag Z-as	0 ... 1.000 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as	± 0,02 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Z-as	± 0,02 mm
Aandrijving Y-as	2x EGC-185-TB
Aandrijfsysteem Y-as	elektrisch Tandriem met kogelgeleiding 2x
Tussenpositie Y-as	willekeurig
Slag Y-as	0 ... 8.500 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	± 0,08 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as	± 0,08 mm