

# fijnfilter

## LFMB-1/2-D-MIDI-NPT

Artikelnummer: 173716

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

met 1 micron filterpatroon, metalen beschermmantel.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk   | Waarde  |
|---|---|
| Reeks   | D   |
| Grootte   | Midi  |
| Filterfijnheid                                  | 1 µm  |
| Condensaataftap                                 | manueel vergrendelend                                       |
| Werkdruk  | 1 ... 16 bar  |
| Bedrijfsmedium                                  | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inerte gassen   |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang              | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [5:7:3]<br>Inerte gassen  |
| Max. standaarddebiet voor luchtkwaliteitsklasse | 1.750 l/min   |
| Min. standaarddebiet voor luchtkwaliteitsklasse | 500 l/min   |
| Filterrendement                                 | 99,99 %   |
| Reservoirbescherming                            | Metalen beschermmantel                                      |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                | 2 - matige corrosieweerstand                                |
| LABS-conformiteit                               | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Mediumtemperatuur                               | 1,5 ... 60 °C   |
| Omgevingstemperatuur                            | -10 ... 60 °C   |
| Restoliegehalte                                 | 0,5 mg/m <sup>3</sup>                                       |
| Soort bevestiging                               | inline-installatie<br>met bevestigingsbeugel<br>naar keuze: |
| Inbouwpositie                                   | loodrecht   |
| Pneumatische aansluiting 1                      | 1/2 NPT   |
| Pneumatische aansluiting 2                      | 1/2 NPT   |
| Materiaal behuizing                             | Gespuitgiet zink  |
| Materiaal filter                                | boorsilicaatvezel   |
| Materiaal schaal                                | PC  |
| Materiaal - opmerking                           | RoHS conform  |