

filterregelventiel

LFR-3/8-D-5M-MIDI-A-NPT

Artikelnummer: 173785

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

met metalen beschermmantel en manometer, filterfijnheid 5 µm. Met automatische condensaat aftap.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Grootte | Midi |
| Reeks | D |
| Inbouwpositie | loodrecht |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Condensaataftap | volautomatisch |
| Max. hoeveelheid condensaat | 43 cm ³ |
| Reservoirbescherming | Metalen beschermmantel |
| Werkdruk | 2 ... 12 bar |
| Max. drukhysteresis | 0,2 bar |
| normaal nominaal debiet | 2.400 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen |
| Mediumtemperatuur | 5 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | 5 ... 60 °C |
| Productgewicht | 900 g |
| Soort bevestiging | inline-installatie met bevestigingsbeugel naar keuze: |
| Pneumatische aansluiting 1 | 3/8 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | 3/8 NPT |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | Gespuitgiet zink |
| Materiaal schaal | PC |