


waterafscheider MS12-LWS-G-U-V

Artikelnummer: 8005550

FESTO

Condensaataftap via volautomatisch condensatieafvoerventiel.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	12
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Condensaataftap	volautomatisch
Constructieve opbouw	Centrifugale scheiderv
Max. hoeveelheid condensaat	400 ml
Reservoirbescherming	geïntegreerd als metalen reservoir
Graad van condensafscheiding	99 %
Werkdruk	2 ... 12 bar
Max. debiet	40.000 l/min
normaal nominaal debiet	25.000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	5 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:7:4]
Mediumtemperatuur	5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Productgewicht	6,3 g
Soort bevestiging	inline-installatie met bevestigingsbeugel met toebehoren naar keuze:
Materiaal afdekking	PA-versterkt
Materiaal wervelschijf	POM
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	gespuitsgiet aluminium
Materiaal bevestigingshoek	gespuitsgiet aluminium
Materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium
Materiaal moduleverbinder	gespuitsgiet aluminium
Materiaal schaal	aluminiumlegering
Materiaal schaaldichting	NBR
Materiaal scherm	PA
Materiaal scheidingsplaat	POM