


vacuümzuiger OGVM-50-A-HN-G14F

Artikelnummer: 8073845

Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---------------------------------------|--|
| Zuignap hoogtecompensator | 11,5 mm |
| Min. werkstukradius R | 35 mm |
| Nominale diameter | 7 mm |
| Zuignapdiameter | 50 mm |
| Zuignapvolume | 15 cm ³ |
| Aansluitpositie | boven |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Zuignapvorm | rond, vouwbalg 1,5-voudig |
| Bedrijfsdruk Mpa | -95 ... 0 kPa |
| Werkdruk | -0,95 ... 0 bar |
| Bedrijfsdruk | -13,775 ... 0 psi |
| Nominale bedrijfsdruk | -60 kPa |
| Nominale werkdruk | -0,6 bar |
| Bedrijfsmedium | atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-A1-L |
| Omgevingstemperatuur | 10 ... 120 °C |
| Houdkracht bij nominale werkdruk | 93 N |
| Laterale kracht bij nominale werkdruk | 88 N |
| Productgewicht | 41 g |
| Soort bevestiging | via vacuümaansluiting |
| Vacuümaansluiting | Inwendige schroefdraad G1/4 |
| Kleur | grijs |
| Shore-hardheid | 60 +/- 5 |
| Materiaal inschroeftap | aluminiumlegering |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal zuiger | HNBR |