

adapterkit EHAM-E20-40-E8-35

Artikelnummer: 8081015

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	40
Inbouwpositie	willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-10 ... 70 °C
Productgewicht	24 g
Interfacecode basis	E20
Interface-code layout	E8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal adapterplaat	aluminiumlegering