


fronteenheid ERMH-11-P-E17-30

Artikelnummer: 3385154
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2022. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	11
Constructieve opbouw	Elektromechanische draaimodule met luchtdoorvoer
Inbouwpositie	willekeurig
Draaihoek	eindeloos
overbrengingsratio	30:1
Nominaal draaimoment	1,8 Nm
Herhaalnauwkeurigheid	$\pm 0,01^\circ$
Max axiale kracht	300 N
Productgewicht	1.298 g
Inschakelduur	100 %
Nominale stroom motor	0,74 A
Type motor	Servomotor
Nominale diameter	4 mm
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
normaal nominaal debiet	350 l/min
Max. uitgangssnelheid	200 1/min
Nominale bedrijfsspanning AC	230 V
Nominaal vermogen motor	22,1 W
Piekstroom	1,5 A
Max. kantelmoment statisch	40 Nm
Piekdraaimoment	4,5 Nm
Toegestaan belastingsmassatraagheidsmoment	0,006 kgm ²
Pneumatische aansluiting	G1/8
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 40 °C
Materiaal - opmerking	RoHS conform