

Normcilinder DNGZK-125- -PPV-A-S6

Artikelnummer: 34953

FESTO

volgens ISO 15552, NF E 49 003.1 en UNI 10 290, voor positiedetectie, met zwaaitapbevestiging en instelbare eindpositiedemping aan beide zijden.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 1.500 mm
Zuigerdiameter	125 mm
Zuigerstangschroefdraad	M27x2
Gebaseerd op norm	ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	Hittebestendige dichtingen max. 120°C
Werkdruk	0,6 ... 12 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	0 ... 120 °C
Dempingslengte	40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	6.881 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	7.363 N
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	140 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	10.215 g
Soort bevestiging	met toebehoren
Pneumatische aansluiting	G1/2
Informatie materiaal deksel	gespuitgiet aluminium
Informatie materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Informatie materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal
Informatie materiaal cilinderbuis	aluminumlegering