


# handlingsmodule DHMZ-DGSL-8- -V1

Artikelnummer: 8087191

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Werkslag	10 ... 80 mm
Zuigerdiameter	10 mm
Inbouwpositie	loodrecht
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Pneumatische lineaire module
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	1,5 ... 8 bar
Max. snelheid	0,8 m/s
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 45 °C
Theoretische kracht 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retour	40 N
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand	47 N
Materiaal - opmerking	RoHS conform