


servomotor EMME-AS-60-M-LS-AMX

Artikelnummer: 4267576

Einde productie

zonder overbrenging, zonder rem.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Omgevingstemperatuur	-10 ... 40 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Volgens norm	IEC 60034
Isolatiebeschermklasse	F
Ratingklasse volgens EN 60034-1	S1
Beschermingsgraad	IP21
Elektrische aansluittechniek	Stekker
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Toelating	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaatuur volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Nominale bedrijfsspanning DC	360 V
Nominale spanning DC	360 V
Type van wikkelschakeling	Ster binnenkant
Aantal poolparen	3
Stilstanddraaimoment	1,5 Nm
Nominaal draaimoment	1,2 Nm
Piekdraaimoment	6 Nm
Nominaal toerental	3.000 1/min
Max. toerental	4.925 1/min
Nominaal vermogen motor	380 W
Duurstilstandstroom	1,8 A
Nominale stroom motor	1,5 A
Piekestroom	7,2 A
Motorconstante	0,8 Nm/A
Spanningsconstante, fase-fase	51,7 mVmin
Fase-fase wikkelresistentie	9,8 Ohm
Fase-fase wikkelinductie	16,8 mH
Totaal gedreven traagheidsmoment	0,413 kgcm ²
Productgewicht	1.850 g
Toegelaten axiale asbelasting	54 N
Toegelaten radiale asbelasting	270 N
Rotor positieensor	Safety Enc. absolut multi turn
Rotary position encoder interface	HIPERFACE®
Rotary position encoder meetprincipe	optisch
Rotor positie encoder sinus-/cosinusperioden per omwenteling	128

Kenmerk	Waarde
Rotor positie encoder, typische resolutie	15 Bit
Rotor positie encoder, typische hoeknauwkeurigheid	20 arcmin
Safety Integrity Level (SIL), deelcomponenten	SIL 2, rotor positie encoder SILCL 2, rotor positie encoder
Performance Level (PL), deelcomponenten	Categorie 3, Performance Level d, rotor positie encoder
PFHd, deelcomponenten	$1,3 \times 10^{-8}$, rotor positie encoder
Gebruiksduur Tm, deelcomponenten	20 jaar, rotor positie encoder
MTTFd, subcomponent	874 jaar, rotor positie encoder