

besturingssysteem CMCB-D1-CC-S0

Artikelnummer: 8118456

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebruiksaanwijzingen	Het product is uitsluitend geschikt voor industriële doeleinden. In woondomeinen moeteneventueel maatregelen voor frequentiestoring getroffen worden.
Constructieve opbouw	Schakelkast
Performance Level (PL)	Categorie B, Performance Level b
Afmetingen B x L x H	220 mm x 350 mm x 440 mm
Beveiliging (kortsluiting)	Inwendige elektronische zekering
Max stroomopname	1,1 A
Stroomverbruik van de secundaire stroomkring	5 A
Maximale stroomvoeding	6 A
Nominale bedrijfsspanning AC	230 V
Net-types	TT TN IT
Netfrequentie	50 ... 60 Hz
Vervuilinggraad	2
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	max. 50 % bij 40 °C
Beveiliging tegen direct en indirect contact	Functionele extra-lage spanning met veilige scheiding (PELV) Aarding van alle vrijliggende, geleidende delen
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingsvoorwaarden	Binnenruimte
Omgevingstemperatuur	5 ... 40 °C
Nominale inzethoogte	1000 m NN
Productgewicht	15 kg
Elektrische aansluiting	Veertrekklem Push-in
Materiaal - opmerking	RoHS conform