

Schokdemper DYSS-4-4-Y1F-F1A-G2

Artikelnummer: 8119994

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	4
Slag	4 mm
Demping	Zelfinstellend
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	1 m/s
Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur	0.2 s
Retourtijd bij min. omgevingstemperatuur	1 s
Werking	Drukkend Enkelwerkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Geschikt voor batterijproductie volgens de interne definitie van Festo in scherp-tegraad F1A met beperkingen ten aanzien van het gebruik van Cu/Zn/Ni
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Dempingslengte	4 mm
Max. aanslagkracht	100 N
Max. aanhaalmoment	1 Nm
Max. energie-opname per slag	0.8 J
Max. energieverbruik per uur	5500 J
Max. restenergie	0.006 J
Retourkracht	0.7 N
Min. invoerkracht	4.5 N
Productgewicht	4.5 g
Massabereik	1.7 kg
Bevestigingstype	Met contraamoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal