

# vacuümgenerator VN-07-H-T2-PI2-VI2-RO1

Artikelnummer: 526105

FESTO

Standaard, hoge onderdruk, breedte 10 mm, T-vorm met inwendige schroefdraad en geluiddemper open.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter Laval-mondstuk	0,7 mm
Rastermaat	10 mm
Type geluiddemper	open
Inbouwpositie	willekeurig
Ejectorkarakteristiek	hoog vacuüm Standaard
Geïntegreerde functie	Geluiddemper open
Constructieve opbouw	T-vorm
Werkdruk voor max. zuigvolumestroom	2,1 bar
Werkdruk	1 ... 8 bar
Werkdruk voor maximaal vacuüm	4,7 bar
Max. vacuüm	88 %
Nominale werkdruk	6 bar
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer	16 l/min
Beluchtingstijd bij nominale werkdruk	1,9 s
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Geluidsdrukkniveau bij nominale werkdruk	64 dB(A)
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	0,5 Nm
Productgewicht	13 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	M5
Pneumatische aansluiting 3	Geluiddemper open
Vacuümaansluiting	M5
Materiaal aansluitdraad	aluminiumlegering geanodiseerd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal receiver nozzle	POM
Materiaal behuizing	POM-versterkt
Materiaal geluiddemper	PE
Materiaal straalmondstuk	aluminiumlegering