


kap VMPA-KMS-H

Artikelnummer: 533198

FESTO

voor multipoolaansluiting aan ventieleiland MPA-S.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	DIN 41652
Aansluitfrequentie	50
Productgewicht	71 g
Elektrische aansluiting	Stekker / contactdoos
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	haaks
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adern	25
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	3x schroef M3
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Crimpcontacten
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Nominale bedrijfsspanning AC	3 V
Stootspanningsweerstand	1 kV
Kabeldiameter	6 ... 12 mm
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-25 ... 80 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Materiaal behuizing	PA
Kleur behuizing	grijs
Materiaal wartelmoer	PA
Materiaal dichtingen	CR NBR
Materiaal stekkercontact	Koper-legering verguld