


Zwaagrypeenheid HGDS-PP-16-YSRT-A

Artikelnummer: 534281

FESTO

met hydraulische demping.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Max. kracht op grijpklaau Fz statisch	30 N
Werking	dubbelwerkend
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten	90 N
Totale grijpkracht bij 6 bar openen	113 N
Fijnafstelling draaiaandrijving	-2,5 deg
Max. grijpklaauwhoekspeling ax, ay	0 deg
Max. grijpklaauwspeling Sz	0 mm
Min. maaktijd bij 6 bar	50 ms
Min. verbreektijd bij 6 bar	50 ms
Max. moment op grijpklaau Mx statisch	4 Nm
Slag per grijpklaau	4,5 mm
Max. zwaalfrequentie bij 6 bar	1,5 Hz
Draaimoment bij 6 bar	1,25 Nm
Productgewicht	660 g
Werkdruk	3 ... 8 bar
Draaihoek	210 deg
Instelbereik draaihoek	0 ... 210 deg
Aantal grijpervingers	2
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Max. moment op grijpklaau My statisch	4 Nm
Grijpkracht per grijpklaau bij 6 bar openen	56,5 N
Grijpkracht per grijpklaau bij 6 bar sluiten	45 N
Max. moment op grijpklaau Mz statisch	4 Nm
Grijperfunctie	parallel
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Materiaal - informatie aandrijfjas	Staal
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie draaiaandrijving	met naderingsschakelaar
Positiedetectie grijper	met naderingsschakelaar
Materiaal - informatie deksel	Aluminium
Materiaal - informatie behuizing	aluminium kneedlegering
Materiaal - tip	LABS-houdende stoffen inbegrepen
Soort bevestiging	Inwendige schroefdraad en centreerhulzen
Demping draaiaandrijving	CC: schokdemper aan beide zijden
Materiaal - informatie grijpklaau	aluminium kneedlegering
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie deksel	POM
Grootte	16
Soort bevestiging	met doorgangsboring en centreerhulzen
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Soort bevestiging	met zwaluwstaartgleuf naar keuze:
Constructieve opbouw	Draaiaandrijving
Pneumatische aansluiting	M5
Constructieve opbouw	met parallelgrijper en grijperaandrijving