

ruimte portaalmanipulator EXCL-15-

Artikelnummer: 8159775
Nieuw

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Grootte	15
Slag in X-richting	200 ... 1.000 mm
Slag in Y-richting	200 ... 700 mm
Inbouwpositie	horizontaal
Constructieve opbouw	Driedimensioneel portaalstelsel
Type motor	Stappenmotor
Max. acceleratie	1 m/s ²
Max. snelheid	0,5 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,1 mm
Nominale stroom per fase, effectief	2 ... 4,2 A
KC-kenteken	KC-EMV
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Beschermingsgraad	IP10
Omgevingstemperatuur	10 ... 40 °C
Houdmoment motor	0,5 ... 1,4 Nm
Max. proceskracht in Z-richting	15 N
Feed constant of the X-axis	64 mm/U
Feed constant of the Y-axis	37,7 mm/U
Feed constant of the Z-axis	5 mm/U
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad M3
Materiaal - opmerking	RoHS conform