

# lineaire zwaaiкlem CLR-16-20-R-P-A

Artikelnummer: 535437

FESTO

Klemsysteem met lineaire en zwaaiбeweging 90° naar rechts.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Totale slag	30 mm
Zuigerdiameter	16 mm
Zuigerstangschroefdraad	M4
Zwaaihoek	90 deg +/- 4 deg
Klemslag	20 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Zwaairichting	Rechts
Werkdruk	2 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Effectieve spankracht bij 0,2 MPa (2 bar, 29 psi)	17 N
Effectieve spankracht bij 0,4 MPa (4 bar, 58 psi)	36 N
Effectieve spankracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	53 N
Max. aandraaimoment klemvingschroef	3 Nm
Theoretische spankracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	90 N
Productgewicht	190 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring met inwendige schroefdraad met toebehoren naar keuze:
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal flens schroef	Staal verzinkt
Materiaal deksel	aluminumlegering gecoat
Materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	aluminumlegering glad geanodiseerd
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal cilinderbuis	aluminumlegering glad geanodiseerd