

zender SOEG-S-Q50-K-L



Artikelnummer: 537779

Einde productie

FESTO

[Blokconstructie.](#)

[Einde productie. Leverbaar tot 2020. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Design | Blokvorm |
| Volgens norm | EN 60947-5-2 |
| Toelating | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-EMV-richtlijn |
| Materiaal - opmerking | vrij van koper en PTFE |
| Meetgrootte | positie |
| Meetprincipe | opto-elektronisch |
| Meetmethode | 1-weglichtbarrière Zender |
| Soort licht | infrarood |
| Reikwijdte | 0 ... 15.000 mm |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Bestand tegen kortsluiting | pulserend |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 10 ... 30 V |
| Restripping | 10 % |
| Nullaststroom | 30 mA |
| Polariteitsbescherming | voor alle elektrische aansluitingen |
| Elektrische aansluiting | Kabel 4-aderig |
| Kabellengte | 3 m |
| Materiaal kabelmantel | TPE-U(PUR) |
| Grootte | 50x50x17 mm |
| Soort bevestiging | met doorgangsboring |
| Productgewicht | 121 g |
| Materiaal behuizing | ABS |
| Aanduiding "klaar voor gebruik" | LED groen |
| Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie | -5 ... 60 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 4 - bijzonder sterke corrosieweerstand |