

# verzorgingseenheden (combinatie) MSB6N-1/2:H2N3M1-WP

Artikelnummer: 541468

FESTO

Bestaande uit filter, drukregelaar, olienevelaar, wandbevestigingsplaat.  
Maximale uitgangsdruk 12 bar, 40 µm-filter, met manometer, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele condensaaftap, debietrichting van links naar rechts.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	6
Reeks	MS
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling met toebehoren, sluitbaar
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
Condensaataftap	manueel draaiend
Constructieve opbouw	Drukregelventiel met manometer Standaardfilter Standaardolienevelaar
Reservoirbescherming	Kunststofbeschermmantel
drukindicator	met manometer
Werkdruk	1,5 ... 18 bar
Drukregelbereik	1 ... 12 bar
normaal nominaal debiet	3.500 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:-]
Productgewicht	2.000 g
Soort bevestiging	met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	1/2 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/2 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium
Materiaal schaal	PC