


# lineaire portaalmanipulators DHSL-DGPL25S-SLT16

Artikelnummer: 542985

FESTO

bestaande uit zuigerstangloze aandrijving en compacte minisledes, hoog dynamisch met soft stop. Gedefinieerde interfaces voor het draaien gripperprogramma van Festo. Als montagekit of compleet gemonteerd en geïnstalleerd bestellen.

U bekomt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Gelineerd portaal 1.0
Nuttige belasting	0 ... 2 kg
Aandrijving Z-as	SLT-16
Aandrijfsysteem Z-as	pneumatisch
Slag Z-as	0 ... 150 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as	± 0,02 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Z-as	± 0,02 mm
Aandrijving Y-as	DGPL-25-SPC11
Aandrijfsysteem Y-as	servopneumatisch
Tussenpositie Y-as	2-voudig
Slag Y-as	0 ... 1.600 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	± 0,02 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as	± 1 mm