


# lineaire portaalmanipulators DHSL-2DGPL40S-DGEA25

Artikelnummer: 543015

FESTO

bestaande uit zuigerstangloze aandrijving met geleidingsas en elektrische as, hoog dynamisch met soft stop, precies, elektrisch gepositioneerd. Gedefinieerde interfaces voor het draai- en grijperprogramma van Festo. Als montagekit of compleet gemonteerd en geïnstalleerd bestellen.

U bekomt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Gelineeerd portaal 4.0
Nuttige belasting	0 ... 10 kg
Aandrijving Z-as	DGEA-25
Aandrijfsysteem Z-as	elektrisch Tandriem DGEA
Tussenpositie Z-as	willekeurig
Slag Z-as	0 ... 600 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as	± 0,05 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Z-as	± 0,05 mm
Aandrijving Y-as	2x DGPL-40-SPC11
Aandrijfsysteem Y-as	servopneumatisch
Tussenpositie Y-as	2-voudig
Slag Y-as	0 ... 1.600 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	± 0,02 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as	± 1 mm