

# Kogelkraaneenheid VAPB-A-1/4-F-40-F03-PB20

Artikelnummer: 8191926

**FESTO**



## Gegevensblad

| Functie                                                   | Waarde                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructieve opbouw                                      | 2-weg kogelkraan<br>Zwenkaandrijving                                                                                                            |
| Bedieningswijze                                           | Pneumatisch                                                                                                                                     |
| Afdichtingsprincipe                                       | Zacht                                                                                                                                           |
| Inbouwpositie                                             | Willekeurig                                                                                                                                     |
| Bevestigingstype                                          | Leidinginbouw                                                                                                                                   |
| Aansluiting armatuur                                      | Rp1/4                                                                                                                                           |
| Schakelpositie-indicator                                  | Sleufrichting = debietrichting                                                                                                                  |
| Flensgatenpatroon                                         | F03                                                                                                                                             |
| Nominale doorlaat DN                                      | 15                                                                                                                                              |
| Ventiel functie                                           | 2/2                                                                                                                                             |
| Stroomrichting                                            | Reversibel                                                                                                                                      |
| Bedrijfsdruk                                              | 0.55 MPa...0.8 MPa<br>5.5 bar...8 bar<br>79.75 psi...116 psi                                                                                    |
| Nominale druk armatuur PN                                 | 40                                                                                                                                              |
| Losbreekmoment bij drukverschil nominale druk armatuur PN | 5 Nm                                                                                                                                            |
| Gebaseerd op norm                                         | EN 10226-1                                                                                                                                      |
| Medium                                                    | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:~:]<br>Inerte gassen<br>Water - geen waterdamp<br>Neutrale vloeistoffen<br>Overige debietmedia op aanvraag |
| Bedrijfsmedium                                            | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                                       |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium                  | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)                                                                                      |
| Mediumtemperatuur                                         | -10 °C...200 °C                                                                                                                                 |
| Debiet Kv                                                 | 5.9 m³/h                                                                                                                                        |
| Materiaal-informatie                                      | RoHS conform                                                                                                                                    |
| LABS-conformiteit                                         | VDMA24364-zone III                                                                                                                              |
| Materiaal behuizing                                       | Messing, vernikkeld                                                                                                                             |
| Materiaalnummer behuizing                                 | 2.0402<br>CW617N                                                                                                                                |
| Materiaal zittingsafdichting                              | PTFE                                                                                                                                            |

| Functie                          | Waarde                     |
|----------------------------------|----------------------------|
| Materiaal afdichtingen           | HNBR<br>PTFE               |
| Materiaal kogel                  | Messing<br>hardverchroomd  |
| Materiaalnummer kogel            | 2.0401<br>CW614N           |
| Materiaal as                     | Messing                    |
| Materiaalnummer as               | 2.0401<br>CW614N           |
| Productgewicht                   | 1920 g                     |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |