

Axiaalkit
EAMM-A-L95-160G-G2
Artikelnummer: 8197453

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	112 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	4500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	430 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	200 Nm
Productgewicht	6264 g
Interfacecode actuator	L95
Interfacecode motor In	160G
Materiaal-informatie	RoHS conform