


# Stappenmotor EMMS-ST-87-S-SB

Artikelnummer: 549418

FESTO

zonder overbrenging, met rem.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Staphoek bij volledige stap	1,8 deg
Stappenhoektolerantie	±5%
Bedrijfsspanning DC rem	24 V
Isolatiebeschermklasse	B
Vermogensopname rem	11 W
Nominale spanning DC	48 V
Nominale stroom motor	9,5 A
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	45 - 80 %
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Toelating	C-Tick
Totaal gedreven traagheidsmoment	1,07 kgcm <sup>2</sup>
Houdmoment rem	2 Nm
Houdmoment motor	2,5 Nm
Massatraagheidsmoment rem	0,07 kgcm <sup>2</sup>
Massatraagheidsmoment rotor	1 kgcm <sup>2</sup>
Toegestane axiale asbelasting	65 N
Toegelaten radiale asbelasting	200 N
Productgewicht	2.350 g
Elektrische aansluittechniek	Stekker