


# contrastekker MSSD-N

Artikelnummer: 550067

★ Kernprogramma

voor magneetspoelen MD-2/2-... en MH-2/2-...

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 175301-803
Kabeluitgang	haaks
Productgewicht	30 g
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	3
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	op magneetventiel met centrale schroef M3
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Schroefklem
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 24 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 250 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C <li>ënt</li>	16 A
Kabelschroefkoppeling	M20x1,5
Kabeldiameter	8 ... 10 mm
Geleider-nominale doorsnede	1,5 mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad	IP65
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-25 ... 80 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Kleur behuizing	zwart
Materiaal schroeven	Staal
Materiaal dichtingen	VMQ