

Geleidingscilinder DGRC-GF-25-50-PA

Artikelnummer: 8218209

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Zwaartepuntafstand van de nuttige last tot de jukplaat xs	50 mm
Slag	50 mm
Zuiger-Ø	25 mm
Bedrijfsmodus van de aandrijfeenheid	Juk
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Glijgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Borging tegen verdraaien/geleiding	Geleidingsstang met juk
Bedrijfsdruk	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Max. snelheid	0.8 m/s
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Geschikt voor batterijproductie volgens de interne definitie van Festo in scherptegraad F1A met beperkingen ten aanzien van het gebruik van Cu/Zn/Ni
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Impactenergie in de eindposities	0.3 Nm
Max. kracht Fy	663 N
Max. kracht Fy statisch	663 N
Max. kracht Fz	663 N
Max. kracht Fz statisch	663 N
Max. moment Mx	21.22 Nm
Max. moment Mx statisch	21.22 Nm
Max moment My	9.28 Nm
Max. moment My statisch	9.28 Nm
Max. moment Mz	9.28 Nm

Functie	Waarde
Max. moment Mz statisch	9.28 Nm
Max. toelaatbare momentbelasting Mx afhankelijk van de slag	3.17 Nm
Max. nuttige last afhankelijk van de slag bij gedefinieerde afstand xs	64.1 N
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand	247 N
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	295 N
Verdraaispeling	0.045 graden
Verplaatste massa	336.8 g
Productgewicht	697.6 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	360.8 g
Zwaartepunt van de bewogen massa afhankelijk van de slag	37.3 mm
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Aluminium kneedlegering
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal dynamische afdichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal eindplaat	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd
Materiaal geleidingsstang	hooggelegeerd staal
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal