


Axiaalkit EAMM-A-L95-120G

Artikelnummer: 557995

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	150 Nm
Productgewicht	3.660 g
Interface code, actuator	L95
Interface code, motor in	120G
Materiaal - opmerking	RoHS conform