

Chwytnik mieszkowy DHEB-27-E-D-E-P

Numer produktu: 1320793

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	27
Skok mieszka	12 mm
Min. średnica do uchwycenia	28 mm
Maks. średnica do uchwycenia	37 mm
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	Jednostronnego działania zamknięty
Funkcja chwytaka	adaptatywna
Konstrukcja	Membrana zwężana wymuszony przebieg ruchu
Prowadnica	Prowadnica podstawowa
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego
Ciśnienie robocze	4 bar...8 bar
Ciśnienie resetowania	1 bar
Maks. częstotliwość robocza chwytaka	4 Hz
Min. czas otwarcia przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	30 ms
Min. czas zamykania przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	60 ms
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	5 °C...60 °C
Średni interwał wymiany mieszka	0.5 MioCyc
Orientacyjna wartość efektywnego obciążenia	0.45 kg
Waga produktu	79 g
Typ mocowania	z gwintem zewnętrznym Z przeciwnakrętką opcjonalnie:
Przylącze pneumatyczne	M5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mieszka	EPDM

Cechy	Wartość
Materiał obudowy	Aluminium anodowany