

inschakelventiel MS9-EM-NG-S-VS

Artikelnummer: 562954

FESTO

manueel, met geluiddemper, debietrichting van links naar rechts.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Reeks	MS
Grootte	9
Rastermaat	90 mm
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort bediening	manueel
Afdichtingsprincipe	zacht
Ontluchtingsfunctie	niet regelbaar
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling
Soort reset	Gedwongen geleiding
Soort sturing	direct
Ventiefunctie	3/2 bistabiel
Werkdruk	0 ... 20 bar
normaal nominaal debiet	18.000 l/min
normaal nominaal debiet 2-3	14.100 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Geluidsdrukkniveau	93 dB(A)
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	2.400 g
Pneumatische aansluiting 3	G1
Materiaal zuigerschuiver	POM
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium