


radiaalgreijper HGRT-16-A-G2

Artikelnummer: 563905

FESTO

met grijpkrachtbeveiliging bij sluiten ...-G2.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	16
Max. vervangnauwkeurigheid	$\leq 0,2$ mm
Max. grijpklauwhoekspeling ax, ay	$\leq 0,1$ deg
Max. openingshoek	180 deg
Rotatiesymmetrie	$\leq 0,2$ mm
Herhaalnauwkeurigheid grijper	$\leq 0,02$ mm
Aantal grijpklauwen	2
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Grijperfunctie	radiaal
Grijpkrachtbeveiliging	bij het sluiten
Constructieve opbouw	gedwongen bewegingsverloop
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar voor inductieve sensoren
Werkdruk	4 ... 8 bar
Max. werkfrequentie grijper	≤ 3 Hz
Min. verbreektijd bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	233 ms
Min. maaktijd bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	185 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	0,21 kgcm ²
Max. kracht op grijpklauw Fz statisch	50 N
Max. moment op grijpklauw My statisch	3,9 Nm
Max. moment op grijpklauw Mz statisch	0,3 Nm
Smeerinterval van de geleidingselementen	10 Mio SP
Productgewicht	150 g
Soort bevestiging	Inwendige schroefdraad en centreerhulzen
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Aluminium-legering, glijdend geanodiseerd
Materiaal grijperklauwen	Staal, gehard