


lineaire portaalmanipulators DHSL-25-2EGC120TB-DGEA40

Artikelnummer: 574535

FESTO

[U bekommt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.](#)



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Lineair portaal 25
nuttige last	0 ... 25 kg
Aandrijving Z-as	DGEA-40
Aandrijfsysteem Z-as	elektrisch Tandriem
Tussenpositie Z-as	willekeurig
Slag Z-as	0 ... 1.000 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as	$\pm 0,05$ mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Z-as	$\pm 0,05$ mm
Aandrijving Y-as	2x EGC-120-TB
Aandrijfsysteem Y-as	elektrisch Tandriem met kogelgeleiding 2x
Tussenpositie Y-as	willekeurig
Slag Y-as	0 ... 8.500 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	$\pm 0,08$ mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as	$\pm 0,08$ mm