

Zawór kulowy QHS-QS-6

Numer produktu: 153485

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	2/2 bistabilny
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-6
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-6
Sposób uruchamiania	ręczne
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	528 l/min
Średnica nominalna	4 mm
Ciśnienie robocze	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Materiał obudowy	PBTP
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Sposób uszczelnienia	miękki
Konstrukcja	Zawór kulowy
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	16.5 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS