

Różnicowy regulator ciśnienia LRL-M5-QS-6

Numer produktu: 153512

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja regulatora	Stałe ciśnienie różnicowe z funkcją przepływu powrotnego
Przylącze pneumatyczne 1	M5
Przylącze pneumatyczne 2	QS-6
Typ mocowania	wkręcane
Przepływ nominalny, otwarty	30 l/min
Zakres regulacji ciśnienia	2 bar...6 bar
Ciśnienie wejściowe 1	0 MPa...0.9 MPa 0 bar...9 bar 0 psi...130.5 psi
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Materiał obudowy	Wzmocniony PBT
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	Kontrowanie
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	bezpośrednio sterowany regulator tłokowy z przepływowym doprowadzeniem ciśnienia
Przepływ nominalny, zamknięty	30 l/min
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	11 g
Materiał części z gwintem	Mosiądz niklowany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelki gwintu	PTFE