


# handlingsmodule EHMZ-EGSL-45-BS-KF- -

Artikelnummer: 8004629

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Werkslag	100 ... 200 mm
Spindel diameter	10 mm
Spindelsteek	3 ... 10 mm/U
Inbouwpositie	loodrecht
Constructieve opbouw	Elektromechanische lineaire module met spindel
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Max. acceleratie	25 m/s <sup>2</sup>
Max. snelheid	0,3 ... 1 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,015 mm
Inschakelduur	100 %
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	5 ... 45 °C
Maximale aanzetkracht Fx	150 N
Toevoerconstante	3 ... 10 mm/U
Materiaal - opmerking	RoHS conform