


lineaire portaalmanipulator YXCL-2

Artikelnummer: 8024300

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Vereiste vlakheid van de aanbouvlakken	0,1 mm/m
Inbouwpositie	horizontaal
Constructieve opbouw	Lineair portaalsysteem met elektrische en pneumatische aandrijfmodules
Inschakelduur	100 %
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Omgevingstemperatuur	5 ... 45 °C
Onderhoudsinterval	2.500 km
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal adapterplaat	Aluminium, geanodiseerd Staal, gelaagd
Materiaal bevestigingshoek	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal energieketting	PA-versterkt